

**Garant****VB.T 110304, Type: HB7020**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261224 HB7020
GTIN	4045197717146
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

VB.T 110304 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

### Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Spånbryder	SM
Skærebetingelse	let afbrudt.

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning