

Garant**VBMT 110302, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261142 HB7020
GTIN	4045197717443
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	P
Spånbrøder	SS
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110302

Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning