



Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 12xD, Type: 25



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232270 25
GTIN	4045197717931
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Reducér tilspændingsværdier f med 10% og v_c -værdier med 30%.

Indvendig køling: nej

Antal skær Z: 2

Ø-område D_c : 25 - 35 mm

Nyttelængde L_1 : 300 mm

Morsekonus MK, størrelse: 4

Spændeskruer: 232990 TX15

Teknisk beskrivelse

Ø-område D_c	25 - 35 mm
Nyttelængde L_1	300 mm
Spændeskruer	232990 TX15
Morsekonus MK, størrelse	4
Antal skær Z	2
Udførelse	12xD
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx® skruesæt 10 dele Drev TX15

232990 TX15

8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel
længde 50 mm

659874 50

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659906 1600

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659957 1600