


Garant**CNMG 120412, Type: HB725****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250160 HB725
GTIN	4045197713339
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120412 HB725 Type: HB725

Spånbryder: UM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 6 mmTilspænding f : 0,05 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	1,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	UNI
Spånbryder	UM
Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 6 mm

Type	HB725
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning