

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260907 20/16  |
| GTIN                | 4045197713292 |
| Artikelklasse       | 21T           |

**Teknisk beskrivelse**

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Hovedlængde L <sub>1</sub>     | 22 mm                           |
| Skaftstørrelse                 | 20 mm                           |
| Plattestørrelse                | 16 mm                           |
| ISO-kode holder                | STGCR/L 2020K16                 |
| Vendeplatteskruesæt            | 269028 2                        |
| passende vendeskærsplatter     | TC.. 16T3..                     |
| Funktionsbredde L <sub>4</sub> | 25 mm                           |
| Skrue til underlagsplatte      | 269013 2                        |
| Underlægsplade                 | 269005 7                        |
| Samlet længde L                | 125 mm                          |
| Norm                           | DIN ISO 5610                    |
| Indsatstype                    | Venstre                         |
| Indvendig køling               | nej                             |
| Indstillingsvinkel κ           | 90 grader                       |
| Anvendelse                     | Langsgående drejning, udvendigt |
| Anvendelse                     | Langsgående drejning, udvendigt |

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Anvendelse  | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype | Skærholder                      |

## Tilbehør

|  |             |
|--|-------------|
| Vendeplatteskruesæt Type 18  | 269028 18   |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15            | 674248 TX15 |
| Underlagsplatte Type 7   | 269005 7    |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500  |