

**Garant****Tepelný upínač, PSC 50 krátký, Ø upnutí D1: 25mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 308567 25     |
| GTIN           | 4045197703668 |
| Třída artiklu  | 31C           |

**Popis****Provedení:**

- S otvorem Balluffchip.
- Všechny stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřní kontury PSC opracované.

**Použití:**

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

**Zvláštní příslušenství:**

Prodloužení tepelného upínače č. 302410 – 302417, smršťovací přístroje č. 354210 – 354450. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893 a sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Strategie obrábění: HSC

Upínací Ø D<sub>1</sub>: 25 mm

Délka vyložení rozměr A: 90 mm

Vnější Ø D: 53 mm

Ø D<sub>2</sub>: 44 mm

**Technický popis**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Upínací Ø D <sub>1</sub> | 25 mm |
| Délka vyložení rozměr A  | 90 mm |
| Ø D <sub>2</sub>         | 44 mm |
| Vnější Ø D               | 53 mm |

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Upnutí                          | PSC 50 krátký                     |
| Norma pro upínání               | ISO 26623-1                       |
| Vnitřní chlazení                | ano                               |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup> |
| Obvodová házivost               | ≤ 3 μm                            |
| Strategie obrábění              | HPC                               |
| Strategie obrábění              | HSC                               |
| Druh produktu                   | Tepelný upínací trn               |

## Příslušenství

|   |                |
|---|----------------|
| Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 22,1-32 mm   | 354235 22,1-32 |
| Smršťovací přístroj Typ SU1                             | 354210 SU1     |
| Skříň   | 354290         |
| Chladicí jednotka Typ CU1                               | 354215 CU1     |
| Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 22,1-32 mm   | 354236 22,1-32 |
| Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 20-32 mm | 354240 20-32   |