

**Garant****VBMT 110304, Type: HB7415****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261144 HB7415
GTIN	4045197714220
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

VBMT 110304 HB7415 Type: HB7415  
Spånryder: TIS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 70 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	S
Spånryder	TIS
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 70 m/min
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1 mm
Tilspænding $f$	0,1 mm/o

Type	HB7415
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning