

Garant**Fasfræser, med boring, Vinkel γ : 50grader****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215700 50
GTIN	4045197708168
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Bemærk:**

- **Anbefalede vendeskærsplatter til affasning: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Ved anvendelse af andre vendeskærsplatter kan levetid og overfladekvalitet blive reduceret.**
- **GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.**

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	AP.. 1604..
Mindste \varnothing D	35 mm
Opnåelig faslængde l	30 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	3
Vinkel γ	50 grader
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	50 mm

Vendeplatteskruesæt	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Opnåelig fashøjde h	23 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
Største Ø D ₁	73 mm
Mulig fashbredde b	18 mm
Tandtilspænding ved h _{max}	0,13 mm
Antal vendeskærspalter	6
Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219811
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP