

Garant**Fladespændepatron Form AD, SK 50 ultrakort, Spænde-Ø D1: 16 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300412 16
GTIN	4045197708328
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Monterings skrue i griberille.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Norm:

Ähnlich DIN 69871.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820; 308830, reserveskrue nr. 309901.

Rundløbsnøjagtighed: $\leq 3 \mu\text{m}$

Udragende længde, A-mål: 35 mm

Udvendig Ø D: 69,9 mm

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	16 mm
Udragende længde, A-mål	35 mm
Udvendig Ø D	69,9 mm
Adapter	SK 50 ultrakort
Norm	DIN 6359

Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Produkttype	Fladespændepatron