

## Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872, Passer til konus: 40 SK



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	308810 40
GTIN	2050001771629
Artikelklasse	39Z

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Indstiksværktøj til **styret momenttilspænding**.

**Fordel:**

Skrider ikke som almindelige spændenøgler og dermed ingen risiko for skader!

**Anvendelse:**

Til sikker fastgørelse af spændebolte.

Passer til antræksbolt med farvekode: SK 40

Indstiksskaft: 9×12 mm

### Teknisk beskrivelse

Indstiksskaft	9×12 mm
Passer til antræksbolt med farvekode	SK 40
Passer til konus	40

### Tilbehør

Momentnøgle basisenhed uden indsatsværktøj Maks. moment 60 N·m	656055 60
Momentnøgle basisenhed med indstillingsskala Maks. moment 50 N·m	657277 50
Momentnøgle QuickSelect med indstillingssikring, uden indstiksværktøj Maks. moment 50 N·m	657099 50
Momentnøgle basisenhed uden indsatsværktøj Maks. moment 60 N·m	656510 60
Momentnøgle QuickSelect uden indsatsværktøj Maks. moment 50 N·m	657094 50
Momentnøgle basisenhed uden skala uden indsatsværktøj Maks. moment 50 N·m	657450 50
Momentnøgle med knækfunktion uden skala Maks. moment 60 N·m	657750 60
Momentnøgle basisenhed Maks. moment 80 N·m	657500 80
Momentnøgle basisenhed Maks. moment 100 N·m	657410 100