

**Garant****Dykfræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211806 50/4
GTIN	4045197714886
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	VCG. 2205
Samlet længde $L_{i alt}$	55 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Skær-Ø $D_c$	50 mm
Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Antal skær Z	4
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	4,25 grader
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	98 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	10 mm

Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	40,34 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	94 mm
$\varnothing D_3$	44 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Dykfræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7