

Garant**KNUX 160410L, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251038 HB7020
GTIN	4045197711175
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1 mm
Spånryder	SM
Primær anvendelse	P
Spånryder	2,2 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160410L
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

