

Garant**Dykfræser 90°, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/4mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	211851 32/4
GTIN	4045197715111
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder. Takket være gevindtilslutning mulighed for vilkårlig forlængelse.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,9** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Vendeplatteskruesæt	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Skær-Ø D _c	32 mm
Holdegevind M	M16
passende vendeskærsplatter	VDGT 11T2..
Samlet længde L _{i alt}	42 mm
Antal skær Z	4
Rampinglængde L for α _{maks}	28,4 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	62 mm

Cirkulær borefræsning a_p	3,5 mm
Rampingvinkel α_{maks}	3,02 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{min}$	62 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Dykfræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219801
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP