

Garant**Præcisionskonusforsænkere 90°, ubelagt, Udvendig Ø Dc: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150150 40
GTIN	4045197710734
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsænkere, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænkere til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

Teknisk beskrivelse

mindste forsænker-Ø, til boring fra	10 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,25 mm/o
Udvendig Ø	40 mm
Skafttolerance	h9
Skaft-Ø D _s	12 mm
Samlet længde L	75 mm
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS

Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		