


Garant**Dykfræser 93°, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211807 40/3
GTIN	4045197715036
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder.

Anvendelse:

Til eliminering af fastklemning af spåner, især ved fræsning af dybe lommer.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	55 mm
Skær-Ø D_c	40 mm
passende vendeskærsplatter	VCG. 2205
Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Holdeboring-Ø	16 mm
Antal skær Z	3
Rampinglængde L for α_{maks}	30,34 mm
Cirkulær borefræsning a_p	8 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	78 mm

Rampingvinkel α_{maks}	5,65 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	74 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Dykfræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7