

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251016 32/16
GTIN	4045197711588
Artikelklasse	21T

**Beskrivelse****Bemærk:**

Anvend sammen med KNUX 1604..L vendeplatte.

**Teknisk beskrivelse**

Spændejern	259038 17
Pind	259049 4
Fjeder	259046 3
passende vendeskærsplatter	KNUX 1604.. R/L
Skrue til klo	259021 3
Plattestørrelse	16 mm
Fjedersæt	259044 3
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	40 mm
ISO-kode holder	A32U CKUNR/L16
Midterforskydning $L_3$	22 mm
Underlægsplade	259031 6
Samlet længde L	350 mm
Spænde højde $L_2$	31 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Skaft-Ø $D_s$	32 mm

Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Underlagsplatte Type 6	259031 6
Spændejern Type 17	259038 17
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 4 mm	674242 4
Stift Type 4	259049 4
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Fjeder Type 3	259046 3
Skrue til spændejern Type 3	259021 3
Fjedersæt10 dele Type 3	259044 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600