

Garant**SNMG 120412, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251326 HB7020
GTIN	4045197711328
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Spånbrøder	SG
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Skæredybde a_p	1,5 - 9 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	1,2 mm
Type	HB7020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	SNMG 120412

Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning