

Garant**Dykfræser 93°, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/4mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	211807 63/4
GTIN	4045197715050
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder.

Anvendelse:

Til eliminering af fastklemning af spåner, især ved fræsning af dybe lommer.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Samlet længde $L_{i alt}$	55 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
passende vendeskærsplatter	VCG. 2205
Skær-Ø D_c	63 mm
Antal skær Z	4
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	120 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	124 mm
Cirkulær borefræsning a_p	10 mm
Rampingvinkel α_{maks}	3,22 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	53,34 mm
$\varnothing D_3$	57 mm
Skafudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Dykfræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7