

**Garant****KNUX 160410L, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251078 HB7020
GTIN	4045197711311
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

KNUX 160410L HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SG

Spånbryder: 3,2 mm

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 6 mmTilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 375 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	1 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde $a_p$	1 - 6 mm
Spånbryder	3,2 mm
Spånbryder	SG
Type	HB7020
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160410L
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning