

**Garant****Kopifræser, med gevind, Ø D: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212620 8
GTIN	4045197712776
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Uden indvendig køling.

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne.

Garanti for maksimal udskiftningspræcision:  $\pm 0,015$  mm. Uden indvendig køling.

**Anvendelse:**

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.

**Stål** – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

**Bemærk:**

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv  $\varnothing D_w$ . Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr.

**211750 str. 0,9** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Holdegevind M	M5
Vendeplatteskrue	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Skær- $\varnothing D_c$	8 mm
$\varnothing D_2$	9,5 mm
Længde 1	13 mm
$\varnothing D_1$ h6	5,5 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	23 mm
Antal skær Z	2

Indvendig køling	nej
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Kopifræsning
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP
Spændeskruer	219870