

Garant**Spånbrydertapper, nitreret, MF: 12X1,25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132880 12X1,25
GTIN	4062406087890
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Fordel:**

Tørbearbejdning ved gråt støbejern – kølesmøremiddel er ikke nødvendigt. Meget slidstærk pga. nitreret overflade.

Bemærk:

med 4 skær.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 1,25 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø: 10,8 mm

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	4
Skaft-Ø D _s	9 mm
Gevinddybde	36 mm
Kernehul-Ø	10,8 mm
Antal spånnoter	4
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX

Norm	DIN 374
Gevindstigning	1,25 mm
Samlet længde L	100 mm
Gevind-Ø	12 mm
Gevindtype	MF
Skafftirkant □	7 mm
Gevindstørrelse	M12×1,25
Belægning	nitret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	hvid
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
GG	egnet	13 m/min	K
GGG	betinget egnet	9 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		