

**Garant****Trapez-håndsnittap, enkeltvis Sluttap, ubelagt, Tr: TR20X4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130790 TR20X4
GTIN	4062406087852
Artikelklasse	11G

**Beskrivelse****Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**

- **Spidstap med lang styretap.**
- **Sluttap Tolerance H7**

**Bemærk:**

**Værktøjet egner sig ikke til reversering.**

Gevindstigning: 4 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 15 mm

Skaftfirkant □: 12 mm

Kernehul-Ø: 16,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	3
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	15 mm
Kernehul-Ø	16,25 mm
Samlet længde L	160 mm
Skaftfirkant □	12 mm
Gevindstigning	4 mm
Antal skær Z	3
Gevindstørrelse	20
Belægning	ubelagt

Gevindtype	TR
Flankevinkel	30 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	Fabriksstandard
Toleranceklasse	DIN 103 7H
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper