

Garant**Trapez-håndsnittap, enkeltvis Spidstap, ubelagt, Tr: TR10X3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130770 TR10X3
GTIN	4062406087593
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**

- **Spidstap med lang styretap.**
- **Sluttap Tolerance H7**

Bemærk:

Værktøjet egner sig ikke til reversering.

Gevindstigning: 3 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 7 mm

Skaftfirkant □: 5,5 mm

Kernehul-Ø: 7,25 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	7,25 mm
Samlet længde L	100 mm
Skaft-Ø D _s	7 mm
Skaftfirkant □	5,5 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	3 mm
Antal skær Z	3
Gevindstørrelse	10
Belægning	ubelagt

Gevindtype	TR
Flankevinkel	30 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	Fabriksstandard
Toleranceklasse	DIN 103 7H
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Produkttype	Snittapper