

HOLEX**Magnetmålestativ finindstilling på stangsystemet, Type: 600****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	441180 600
GTIN	4045197713315
Artikelklasse	42D

Beskrivelse**Udførelse:**

Mekanisk målestativ med central klemning. Alle tre led spændes med kun ét drejeregreb. Trinløst regulerbar klemmekraft med stor stabilitet. Kugleled muliggør hurtig og enkel positionering.

Magnetfod med håndtag og prismatisk sål.

Standardmåleursholder til indspændingsskaft Ø 6 mm, Ø 8 mm og holdeprisme, finindstilling på måleursholder.

Teknisk beskrivelse

Magnetfod, længde	117 mm
Magnetfod, højde	55 mm
Magnetfod, bredde	50 mm
Magnetstyrke	1300 N
Længde, ledarm L ₂	223 mm
Længde, ledarm L ₁	287 mm

Maks. belastning	14 kg
Udladning	580 mm
Tilslutningsgevind nederst	M10×1,25
Produkttype	Målestativ

Tilbehør

Stativfod Type 2	442120 2
Holder til målestativ Type QR	442100 QR
Stativfod med hydraulisk finindstilling Type 2	440865 2
3D-ledarm Type 600	442110 600
Holder til målestativ Type H	442100 H
Holder til målestativ Type CA	442100 CA
Stativfod Type 2	442140 2
Holder til målestativ Type 2SM	442104 2SM
3D-ledarm Type 600	442114 600
Holder til målestativ Type K1	442100 K1
Holder til målestativ Type 2SM	442100 2SM
Holder til målestativ Type K2	442100 K2
Stativfod Type 2	440868 2
Stativfod Type F	442120 F