



## Markør L



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	358752
GTIN	4020772550226
Artikelklasse	38D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kabinet i aluminium med Weldon-skaft. Trinløs indstilling af forspændingskraften. Skriftdybde 0,1–0,3 mm.

#### Fordel:

Overfladekomprimering, altså ingen svækkelse eller forringelse af materialet.

Mærkningshastighed modsvarer maksimal tilspænding. Høj slidstyrke, derved lang levetid for specialnålen. Egnede til mærkning af runde overflader. Kan anvendes på drejemaskinen. Høj processikkerhed. **Hurtigt nåleskift** takket være nem udtrækning. Emneujævnheder op til 7 mm (alt efter udførelse) kompenseres.

#### Anvendelse:

Til mærkning af meget forskellige materialer som f.eks. aluminium, titan, stål, bronze, kobber, messing, kunststoffer osv. Med en mindre nålespids er mærkninger af overfladehårdheder op til 57 HRC mulige.

#### Bemærk:

Bestil markeringsnål nr. 358755 – 358756 **separat**.

### Teknisk beskrivelse

Ø D	42 mm
L <sub>1</sub>	119 mm
L	108 mm
Skaft-Ød	20 mm
Ø D <sub>1</sub>	3 mm

Type	1560ML
Produkttype	Mærkningsværktøj (tilbehør)