

**Garant****APHT 100305 FR, HU7815, Type: ALU**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215939 ALU
GTIN	4045197708908
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Vendeplatte med høj positiv geometri og snoet skærekantforløb.

**Bemærk:**

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215800, 215803, 215850, 215853 og 215870.

For  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,8$  mm.

Pladetykkelse: 3,5 mm

Hjørneradius: 0,5 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,12 mm

## Teknisk beskrivelse

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,12 mm
Type	ALU
Hjørneradius	0,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	APHT 100305 FR
Type	HU7815

Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	3,5 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	700 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	600 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	400 m/min	N
CuZn	egnet	500 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	egnet	400 m/min	N
våd, maksimal	egnet		