

**Garant****CNMG 160608, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250168 HB7020
GTIN	4045197711137
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 160608 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 8 mm

Tilspænding f: 0,2 - 0,5 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,5 - 8 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	SM

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160608
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning