

 Atlas Copco

Trykluftslagnøgle, Type: W2412



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079171 W2412
GTIN	7322590052553
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på **6,3 bar** og den oplyste indvendige slange-Ø. Effektive slagnøgler.

Returluftudgang gennem håndtaget, skift mellem **højre- / venstreløb**.

· **Godt afbalanceret og ergonomisk.**

Anvendelse:

Egnet til svært tilgængelige steder og steder med begrænset plads.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Teknisk beskrivelse

Højde	178 mm
Værktøjsholder, drevprofil	□
Momentområde	100 - 300 Nm
Værktøjsholder, mål	1/2 tommer

Vægt	1,4 kg
Længde	113 mm
Maks. luftbehov	780 l/min
Arbejdsstøj	88 dB(A)
Maks. skrue-Ø (8,8–12,9)	M16
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
maks. omdrejningstal	7400 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN	5,6 m/s ²
Producentbetegnelse	W2412
Konstruktion	pistol
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Skruemaskine