

Garant**GARANT Master Tap INOX snittapper HSS-E-PM IK / form B 6HX, TiAlN, M: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132190 M6
GTIN	4062406080853
Artikelklasse	111

Beskrivelse**Udførelse:**

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Effektiv snittap specielt udviklet til **processikker anvendelse i rust- og syrebestandigt stål** samt **Duplex-emner**.

- **HSS-E-PM skæremateriale giver en optimal slidstyrke**
- **TiALN-Multilayer coating af den nyeste generation**
- **Parametriseret spånrumsgemetri sikrer en perfekt spåndannelse og torsionsstivhed**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E PM

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm

Skaftfirkant \square : 4,9 mm

Kernehul-Ø: 5 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	80 mm
Gevind-Ø	6 mm
Kernehul-Ø	5 mm
Gevindstigning	1 mm
Antal skær Z	3
Skaftfirkant \square	4,9 mm

Antal spånnoter	3
Gevinddybde	18 mm
Gevindtype	M
Norm	DIN 371
Skæremateriale	HSS E PM
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skaft-Ø D _s	6 mm
Gevindstørrelse	M6
Belægning	TiAlN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	ja
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Serie	Master Tap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	28 m/min	N
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	23 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	23 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	12 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	egnet	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	9 m/min	M
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		