



## Bajonetsav, Type: SSPE1500X



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078224 SSPE1500X
GTIN	4002395241699
Artikelklasse	03M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Effektiv og robust 1500 W **Milwaukee universal-bajonetsav** med metalgearhus.

- **Værktøjsløst FIXTEC-system til hurtig skift af savklinge.**
- **Pendulslag med slagelselektronik, der kan slås til og fra.**
- **Anti-Vibrations-System AVS og patenteret slingregear af hensyn til optimalt rolig gang.**
- **Tilbageslagssystem til beskyttelse af gearret mod tilbageslag fra emnet.**

#### Leveringsomfang:

Inklusive transportkuffert, savklinge.

#### Bemærk:

Sabelsavblade findes fra nr. 588600.

### Teknisk beskrivelse

Slaglængde	32 mm
Effektforbrug	1500 W
Vægt	4 kg
Slagtal	0 - 2800 min <sup>-1</sup>
Producentbetegnelse	SSPE1500X
Bemærk	FIXTEC / AVS
Maks. vibration iht. EN	15,2 m/s <sup>2</sup>
Emballage	Kuffert

Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Sav

---

## Tilbehør

Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 922EHM	588600 922EHM
Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 922BF	588600 922BF
Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 1122BF	588600 1122BF
Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 922EF	588600 922EF
Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 1122EF	588600 1122EF
Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 1155CHM	588600 1155CHM