

**Garant****Håndsnittapper enkeltvis Mellemtap, ubelagt, M: M20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130420 M20
GTIN	4062406089320
Artikelklasse	11G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Snittap, **bestående af spids-, mellem- og sluttap. Spidstap med lang styretap.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2,5 mm

Samlet længde L: 95 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Skaftfirkant □: 12 mm

Kernehul-Ø: 17,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	20 mm
Samlet længde L	95 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	DIN 352
Kernehul-Ø	17,5 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Antal skær Z	3
Gevinddybde	60 mm

Gevindstigning	2,5 mm
Gevindtype	M
Antal spånnoter	3
Skafftirkant □	12 mm
Gevindstørrelse	M20
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	D
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		

Olie	egnet
tør	betinget egnet