

**Garant****Håndsnittapper enkeltvis Sluttap, ubelagt, M: M30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130430 M30
GTIN	4062406089412
Artikelklasse	11G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Snittap, **bestående af spids-, mellem- og sluttap. Spidstap med lang styretap.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 3,5 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Skaftfirkant □: 18 mm

Kernehul-Ø: 26,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 352
Gevinddybde	90 mm
Skaftfirkant □	18 mm
Gevindstigning	3,5 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Kernehul-Ø	26,5 mm

Gevindtype	M
Gevind-Ø	30 mm
Antal skær Z	3
Samlet længde L	125 mm
Gevindstørrelse	M30
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		

Olie	egnet
tør	betinget egnet