

Garant**VBMT 160404, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261152 HB7020
GTIN	4045197709394
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VBMT 160404 HB7020 Type: HB7020
Spånbryder: SS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 400 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Spånbryder	SS
Primær anvendelse	P

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning