

Garant**Håndsnittapsæt nitreret, ubelagt, M: M14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130450 M14
GTIN	4045197066688
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap. Spidstep med lang styretap.**

Overflade nitreret, derved mere slidstærk.

Anbefaling:

Vi anbefaler ved **TOOLOX-materialer** at bore **en kernehuls-Ø**, som er **0,05 til 0,3 mm større end anført i DIN**-oplysningerne (se tabel).

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 2 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 12 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	42 mm
Gevindstigning	2 mm

Norm	DIN 352
Skaft-Ø D _s	11 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Gevind-Ø	14 mm
Samlet længde L	80 mm
Antal skær Z	3
Skæremateriale	HSS E
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Kernehul-Ø	12 mm
Antal spånnoter	3
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M14
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skærfasform	D
Skærfasform	A
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	rød
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Alu > 10% Si	betinget egnet
Stål < 1100 N/mm ²	egnet
Stål < 1400 N/mm ²	egnet
TOOLOX 33	egnet
GG (G)	betinget egnet
Olie	egnet
tør	betinget egnet