


Garant
CCMT 120408, Type: HB7020

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260066 HB7020
GTIN	4045197710826
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 120408 HB7020 Type: HB7020
 Spånbryder: SS
 Tolerance: M
 Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Tilspænding f : 0,05 - 2,5 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 400 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	SS
Tilspænding f	0,05 - 2,5 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning