

Garant**HM-mikrofræser, DLC, Ø DC × L1: 1,4X6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	201140 1,4X6
GTIN	4062406089443
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **videreudviklet DLC-belægning sp^2** . Til **højeste krav til ydelse og præcision i aluminiumsmaterialer. Ekstremt snævre tolerancer** sikrer en maksimal nøjagtighed. Dobbeltlebet 2-faset hulslibning. **Afsatsvinkel $\alpha=16^\circ$** .

Tolerancer:

· **Fristillings-Ø: $D_1 = 0 / -0,01$ mm.****Bemærk:**Ved stigende udhængslængde på værktøjet skal a_p reduktion anvendes!

Værdier for:

Hel not: $a_p = 0,25 \times D \times a_{p, \text{korr}}$ Beskæring: $a_p = 0,5 \times D \times a_{p, \text{korr}}$ **Til beregning af tilspændingshastigheden vf skal maskinens faktisk anvendte (oftest maksimale) omdrejningstal anvendes!**F.eks.: $vf = 18000 [1/\text{min}] \times fz [\text{mm}/Z] \times z$ **Teknisk beskrivelse**

Korrektionsfaktor $a_{p, \text{korr}}$	0,8
Skær-Ø D_c	1,4 mm
Samlet længde L	45 mm
Tilspænding f_z til beskæring i aluminiumsstøbegods	0,03 mm
Antal tænder Z	2
Spiralvinkel	30 grader
Skaft	DIN 6535 HA med h5

Skærlængde L_c	1,8 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i aluminiumstøbegods	0,025 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tolerance, nom. \emptyset	0 / -0,005
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	6 mm
Skaft- \emptyset D_s	4 mm
Fristilling- \emptyset D_1	1,34 mm
Hjørnefasvinkel	90 grader
Belægning	DLC
Skæremateriale	VHM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,5 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu	egnet	480 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	440 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	400 m/min	N
PMMA akryl	egnet	200 m/min	N
PE-HD	egnet	160 m/min	N
PA 66	egnet	200 m/min	N
PEEK	egnet	150 m/min	N
PF 31	egnet	130 m/min	N

PVDF GF20	egnet	180 m/min	N
POM GF25	egnet	160 m/min	N
PA 66 GF30	egnet	150 m/min	N
PEEK GF30	egnet	130 m/min	N
PTFE CF25	egnet	160 m/min	N
Honeycomb, sandwich	betinget egnet	300 m/min	N
Cu	egnet	160 m/min	N
CuZn	egnet	200 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		