

**Garant****VBMT 160408, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261154 HB7020
GTIN	4045197710802
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

VBMT 160408 HB7020 Type: HB7020  
Spånryder: SS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 400 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tilspænding $f$	0,05 - 0,2 mm/o
Spånryder	SS
Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160408
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning