

Garant**VC.T 110302, Type: HB7020**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261364 HB7020
GTIN	4045197710888
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VCMT 110302 HB7020 Type: HB7020
Spånbryder: SS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 400 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	SS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.

Primær anvendelse	P
Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning