

**Garant****TCMT 16T304, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260956 HB7020
GTIN	4045197710871
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

TCMT 16T304 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SS

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 400 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	SS
Tilspænding $f$	0,05 - 0,2 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Primær anvendelse	P
Type	HB7020

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T304
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning