

Garant**Planfræser 45°, venstreskærende, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214205 63/6
GTIN	4045197717405
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Bemærk:**Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.**Teknisk beskrivelse**

Maks. udv. Ø D_{maks}	75 mm
passende vendeskærsplatter	SE.. 1204..
Holdeboring-Ø	22 mm
Skær-Ø D_c	63 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Antal skær Z	6
Skafatudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP