


Garant**eco-eftermonteringsæt, Skaftbredde b: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	317900 25
GTIN	4045197716729
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Til kølemiddeloverførsel på eco-system-klemmedrejeholder og stikdrejeholder.
- Egner sig til AXA hurtigskift-stålholder nr. 318100 og PARAT skifteholder nr. 316120 – 316160.
- Tilførslen sker via en slangetilslutning til venstre, højre eller på bagsiden.

Leveringsomfang:

Inklusive lukkeskruer og lynkobling (G 1/8 tomme) til slangetilslutning med udv. Ø 6 mm.
Koblingslængde 17,4 mm.

Teknisk beskrivelse

Skaftbredde b	25 mm
Samlet længde L ₁	109 mm
Til skafthøjde H ₁	25 mm
Samlet højde H	32 mm
Længde L ₂	25 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Stålholder

