

Garant**Planfræser 45°, venstreskærende, med boring, Ø D / antal skær Z: 100/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214205 100/8
GTIN	4045197717429
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Bemærk:**Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø D_c	100 mm
passende vendeskærsplatter	SE.. 1204..
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Vendepatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Holdeboring-Ø	32 mm
Maks. udv. Ø D_{maks}	113 mm
Antal skær Z	8
Skafatudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7