


**Garant****WNMG 080412, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252210 HB7020
GTIN	4045197717139
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

WNMG 080412 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SG

Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 6 mmTilspænding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 300 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	1,2 mm
Tilspænding $f$	0,25 - 0,6 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	1,5 - 6 mm
Spånbryder	SG
Type	HB7020

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning