



## Hårdt bakkesæt 3 dele, Til patrontype: 250



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313210 250
GTIN	2050001929068
Artikelklasse	33T

### Beskrivelse

#### Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter **i løbet af få sekunder**, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. **Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum.** Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelste bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.

Til montering på hærdede grundbakker. Kan anvendes med grundbakkerne som dreje- eller borebakker.

#### Passer til:

SchUNK-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmcntrerpatron med justerbare bakker 313120; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.

#### Bemærk:

- **Senere indkøbte bløde bakker og trinbakker skal udslibes i patronen til rundløb og planløb.**

### Teknisk beskrivelse

Til patrontype	250 mm
Boringsafstand b	40 mm
Bredde B	30 mm
Længde L	90 mm

Notbredde D	12 mm
Gængelængde A	20 mm
passer til farvekode	Röhm centrerpatron med justerbare bakker
passer til farvekode	Schunk centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Bakker til centrerpatron med justerbare bakker