

Garant**Præcisionskonusforsænkere 90°, ubelagt, Udvendig Ø Dc: 16,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150152 16,5
GTIN	4045197717016
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.

Skaft **endvidere med 3 spændeflader** til anvendelse i patron med 3 kæber.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

Teknisk beskrivelse

Skafttolerance	h9
Til undersænkskrue DIN 7991	M8
Udvendig Ø	16,5 mm
mindste forsænker-Ø, til boring fra	3,2 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,14 mm/o
Skaft-Ø D _s	10 mm
Samlet længde L	60 mm
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 335 C
Skaft	Tre-spændefladeskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		