



Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 12×D, Type: 36



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	232256 36
GTIN	4045197717825
Artikelklasse	22G

Beskrivelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Med indvendig køling. **Ligenotet.**

Bemærk:

Reducér tilspændingsværdier f med 10% og v_c -værdier med 30%.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z : 2

Ø-område D_c : 36 - 47 mm

Nyttelængde L_1 : 432 mm

Skaft-Ø D_s : 40 mm

Skaftlængde L_s : 70 mm

Spændeskruer: 232990 TX20

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	40 mm
Spændeskruer	232990 TX20
Nyttelængde L_1	432 mm
Ø-område D_c	36 - 47 mm
Skaftlængde L_s	70 mm
Antal skær Z	2
Udførelse	12×D
Skaft	ISO 9766

Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Torx® skruesæt 10 dele Drev TX20	232990 TX20
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600