


Garant**WNMG 080412, Type: HB725**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252072 HB725
GTIN	4045197713506
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080412 HB725 Type: HB725

Spånbryder: UM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Tilspænding f	0,2 - 0,6 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	UM
Primær anvendelse	UNI

Type	HB725
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning