

Garant**DNMG 1506 12, Type: HB725****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250764 HB725
GTIN	4045197713384
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 1506 12 HB725 Type: HB725
Spånbryder: UM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 6 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,6 mm/o
Primær anvendelse	UNI
Hjørneradius	1,2 mm
Spånbryder	UM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 6 mm

Type	HB725
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 1506 12
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning