

**Garant****HiPer-Drill skæreforsatser m7, HB7725, Ø D: 25,5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231660 25,5
GTIN	4045197714589
Artikelklasse	21M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.  
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Til boringer op til nøjagtighed IT9.

**Bemærk:**

Yderligere mål kan leveres på forespørgsel. Skæredata gælder for grundelement  $5 \times D$ .

Udfør kun pilotboringer med samme type skæreindsats.

Spidsvinkel: 135 grader

Til basiselement Ø D: 25 mm

Tilspænding f i GG(G): 0,41 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f i GG(G)	0,41 mm/o
Til basiselement Ø D	25 mm
Ø D	25,5 mm
Antal skift/skær	1
Type	HB7725

Skæremateriale	HM
Spidsvinkel	135 grader
Antal skær Z	2
Produkttype	Skæreforsats til boring