

Garant**Dykfræser 90°, med gevind, Ø D / antal skær Z: 40/3mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 211811 40/3 |
| GTIN | 4045197715074 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse**Udførelse:**

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder. Takket være gevindtilslutning mulighed for vilkårlig forlængelse.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ | 47 mm |
| Ø D_2 | 29 mm |
| passende vendeskærsplatter | VCG. 2205 |
| Vendeplatteskruesæt | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| Holdegevind M | M16 |
| Skær-Ø D_c | 40 mm |
| Ø D_1 h6 | 17 mm |
| Antal skær Z | 3 |
| Cirkulær borefræsning a_p | 8 mm |
| Rampingvinkel α_{maks} | 5,65 grader |

| | |
|---|-------------------|
| Ramplinglængde L for α_{maks} | 30,34 mm |
| Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 78 mm |
| Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$ | 74 mm |
| $\varnothing D_3$ | 34 mm |
| Skaftudførelse | med gevind |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning |
| Fræseanvendelse | Ramping |
| Indvendig køling | ja |
| Spåntagningsstrategi | MTC |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Produkttype | Dykfræser |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Vendeplatteskruesæt 10 dele | 219800 |
| Momentskrueetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm | 211750 5,7 |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP | 674252 10IP |